

BullDraft TELECAMERA BD-301

Specifiche:

Camera a circuito chiuso da incasso, orientabile a 360° e fissabile con vite brugola, chiave inclusa

Sensore Video 1/4 CMOS PC7070 PixelCorp South Korea // 480 Linee TV // 648 (H) x 488 (V) Pixels

Standard NTSC // Sensibilità 1 lux // Lenti 2,8 mm. (3 vetro / 1 plastica) // Angolo Visivo 120°

Temperatura operativa -30° +70°// Impermeabilizzazione grado IP66/IP67

GRIGLIA RIFERIMENTI DISTANZA A MONITOR DISINSERIBILE CON TAGLIO PONTICELLO VERDE

INVERSIONE IMMAGINE CON TAGLIO CAVO BIANCO. (Operare i tagli a Camera Sconnessa)

Alimentazione 12 Volt C.C. (positivo filo rosso, negativo filo nero) // Assorbimento max. 80 mA.

Fresa diametro 18,5 mm. Inclusa .

CONDIZIONI DI GARANZIA: IN CASO DI PROBLEMI RIVOLGERSI UNICAMENTE AL VOSTRO RIVENDITORE ED ALLA RETE UFFICIALE DI VENDITA, NON MANOMETTERE. LA ROTTURA DEI SIGILLI SUL CORPO DEL PRODOTTO DETERMINA LA PERDITA DELLA GARANZIA. TALE GARANZIA E' CONFORME ALLA LEGISLAZIONE ITALIANA, VALE 2 ANNI DAL COMPROVATO ACQUISTO PER LE PERSONE FISICHE (CONSUMATORI) ED 1 ANNO PER LE PERSONE GIURIDICHE (USO PROFESSIONALE). ESSA NON COPRE GUASTI DOVUTI AD UN ERRATO COLLEGAMENTO O ALIMENTAZIONE , USO IMPROPRIO , CADUTE E ROTTURE ACCIDENTALI, CONTATTO CON SOSTANZE CORROSIVE.

Il prodotto BD-301 è conforme, nelle linee guida ed in tutte le specifiche, alle direttive:

- CE EMC 2014/30/EU Test Standards : EN 55022:2010+AC:2011// EN 55024:2010 // EN 61000-3-2:2014 // EN 61000-3-3:2013
- RoHS 2011/65/EU Test Standard EN 62321-1:2013

Torino, Giugno 2016



SMALTIRE GLI IMBALLI RICICLABILI TRAMITE RACCOLTA DIFFERENZIATA NON SMALTIRE IL PRODOTTO CON I RIFIUTI DOMESTICI MA IN UN CENTRO AUTORIZZATO (ecocentro).

Le presenti istruzioni possono contenere errori ed omissioni, il prodotto può subire variazioni senza nessun preavviso La dichiarazione di conformità può essere visionata sul sito www.bulldraft.com e richiesta a info@bulldraft.com

MADE IN CHINA, TESTED AND PACKAGED IN ITALY.

Prodotto importato da Fazi Giorgio. C.so Pr. Oddone 46, 10152 Torino.

Numero di iscrizione Registro AEE IT18080000010577



Questo prodotto è pensato per essere alimentato per brevi periodi, ed è dimensionato per tale funzionamento. Alimentarlo in maniera continuativa può determinarne il surriscaldamento e la rottura.